

Kategorija proizvoda: Isomat Lepkovi

Proizvođač: Isomat

Isomat AK 20 Fleksibilni lepak za pločice 25kg

Cena: 2.210,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	ISOMAT AK 20 se koristi za lepljenje upijajućih i neupijajućih pločica (npr. "gres porcelanato"), prirodnog kamena, dekorativne cigle, velikih pločica, na zidne i podne površine različitog tipa, naročito tamo gde se zahteva visoka adhezija, elastičnost i otpornost na vlagu (npr. lepljenje preko starih pločica, podovi sa podnim grejanjem, terase, deformisane površine, bazeni). Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
Vrsta:	Modifikovani lepak za pločice visokih performansi
Tip:	AK 20
Boja:	Bela
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja:	1,5-4,0 kg/m ² , zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge.
Otvoreno vreme (min):	30
Odnos mešanja:	7,75l vode na 25kg
Vreme upotrebljivosti (h):	6,0
Temperatura rada (°C):	+5 min / +35 max
Debljina sloja (mm):	15
Klizanje (mm):	≤ 0,5
Fugovanje zidova (h):	nakon 3-8
Fugovanje podova (h):	nakon 24
Priprema Podloge:	Površina koju tretiramo mora da bude čista, bez prašine, masnoće, boje, trošnih materijala, itd. Neophodno je kvašenje podloge pre nanošenja materijala.
Nanošenje:	ISOMAT AK 20 se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja. Mešavinu treba ostaviti oko 10 minuta da odleži, pa je opet promešati. Lepak za pločice se razvlači ("češlja") po podlozi pomoću zupčaste špahtle, kako bi se ravnomerno rasporedio po celoj površini. Pločice se postavljaju utiskivanjem na željenu poziciju. Nanešeni lepak treba pokriti pločicama unutar perioda od 30 minuta da bi se izbeglo formiranje "pokožice", tj. pre nego što namaz lepka počne da se steže.
Dodatne Informacije:	• ISOMAT AK 20 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant. • Veoma porozne površine kao što su gasbeton, gips-ploče, iverica, itd. Treba prethodno prajmerisati akrilnim prajmerom UNI-PRIMER. • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU